

Garant**VC. T 160404, Clase: CB7010**

Datos de pedido

Número de pedido	261458 CB7010
GTIN	4045197671745
Clase de artículo	21G

Descripción

VC. T 160404 CB7010 Clase: CB7010

Rompevirutas: SM

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2 mmAvance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 90 - 240 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación secundaria	70 - 180 m/min
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Condición de corte	continuo

Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 240 m/min
Aplicación secundaria	M
Rompevirutas	SM
Clase	CB7010
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	Cermet
Código ISO plaquita de corte	VCMT 160404
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado