

**Tuerca de cáncamo, Ø de rosca: M8****Datos de pedido**

Número de pedido	086477 M8
GTIN	2050001758118
Clase de artículo	08Y

**Descripción****Ejecución:**

Tornillos/tuercas de estrella de alta resistencia, pintados de rojo.

**Nota:**

¡Los tornillos y las tuercas de cáncamo no se deben cargar en un ángulo de 90° con respecto al eje de roscado!

**SF 4:1 = factor de seguridad 4.**

**Descripción técnica**

Altura total F	45 mm
Peso	0,09 kg
Longitud de rosca tuerca E	10 mm
Ø exterior anillo B	45 mm
Ø de rosca	M8
Ø interior anillo A	25 mm

Ø collar apoyo C	25 mm
Medida D	10 mm
Capacidad de carga WLL SF 4:1	0,8 t
Tipo de producto	Tornillo de cáncamo