

Juego de portapinzas de sujeción ER, SK 40, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 16



Datos de pedido

Número de pedido	300630 16
GTIN	4045197307910
Clase de artículo	37D

Descripción

Ejecución:

- **Cono interior y exterior rectificadas.**
- **Elevada precisión de concentricidad del sistema $\leq 10 \mu\text{m}$.**
- **Hasta un 40 % más de fuerza de sujeción, en \varnothing nominales.**

Ventaja:

- **Vida útil más larga, seguridad óptima de los procesos.**
- **Calidad mejorada (calidad de las superficies, tolerancias de fabricación reducidas).**
- **Costes de producción reducidos.**

Suministro:

Sujeción ER con tuerca (n.º 300470 tam. 16, 25 o 32), llave de apriete ER (n.º 613300 tam. 25 o 309680 tam. 32) y pinzas de sujeción ER (n.º 308901, 308941 o 308981):

ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 mm.

ER 25 (428 E): D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 y 16 mm.

ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 mm.

Incluye maletín de plástico.

Partes opcionales:

Pernos de apriete (PA) n.º 308600 – 308806, llave de apriete PA n.º 308820; 308830, llave de apriete ER n.º 309680 o 613300, pinzas portapiezas ER n.º 308901 – 309434, tuerca de apriete

ER n.º 309615 (para discos de obturación), discos de obturación n.º 309625 – 309645 (para n.º 309615).

Descripción técnica

Para pinzas de sujeción ER	16
Adaptador	SK 40
Norma asiento	ISO 7388-1
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Perforación balluffchip	sí
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción

Accesorios

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 7 mm	308920 7
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 1 mm	308920 1
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 3,5 mm	309425 3,5
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 10 mm	308920 10
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 4,5 mm	309425 4,5
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 3 mm	308920 3
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 2 mm	308920 2
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 6 mm	308920 6
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 8 mm	308920 8
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 5 mm	308920 5
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 6 mm	309425 6
Llave de una boca Ancho de llave 25 mm	613300 25
	309425 2,8

Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø
de sujeción nominal d 2,8 mm

Juego de pinzas portapiezas ER de 10 piezas 1-10 mm	309160
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 4 mm	308920 4
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 9 mm	308920 9
Portapinzas de sujeción ERForma ADB para el tamaño de pinzas de sujeción ER 16	300470 16