

**Garant****VC. T 110304, Clase: HB7310**

## Datos de pedido

Número de pedido	261454 HB7310
GTIN	4045197671660
Clase de artículo	21G

## Descripción

### Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	350 - 600 m/min
Profundidad de corte $a_p$	0,1 - 4 mm
Radio angular	0,4 mm
Rompevirutas	AM
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Aplicación principal	N
Clase	HB7310
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD

Código ISO plaquita de corte	VCGT 110304
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado