


Garant

Plaquita de perfil parcial para DIN 472 interior, derecha, HB7010, Anchura ranura m (H13): 1,3mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	271010 1,3
GTIN	4045197142481
Clase de artículo	21J

Descripción**Idóneo para:**

Soportes de abrazadera de rosca GARANT (interior/externo) n.º 271997 – 272172 para placas de tamaño 16 o 9,3.

Descripción técnica

Anchura de filo w	1,39 mm
Para arandela de seguridad DIN 471/472 grosor anillo	1,2 mm
Anchura de ranura m (H13)	1,3 mm
t _{máx.}	1,5 mm
Material de corte	MD
Asignación de plaquitas	derecha
Clase	HB7010
Ranuras según norma	DIN 472

Espesor	2,42 mm
Tam. de plaquita L	9,3 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	250 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	180 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	150 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	150 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	130 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	100 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	90 m/min	P
Acero < 55 HRC	adecuado con restricciones	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	50 m/min	S
GG(G)	adecuado	130 m/min	K
CuZn	adecuado con restricciones	150 m/min	N
continuo	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		