

Garant**Plaquita de perfil parcial para DIN 7993 exterior, derecha, HB7010,
Escotadura R: 1 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	271025 1
GTIN	4045197142566
Clase de artículo	21J

Descripción**Idóneo para:**

Soportes de abrazadera de rosca GARANT (interior/exterior) n.º 271997 – 272172 para placas de tamaño 16 o 9,3.

Descripción técnica

Escotadura R	1 mm
Anchura de filo w	2 mm
t _{máx.}	1,2 mm
Material de corte	MD
Asignación de plaquitas	derecha
Clase	HB7010
Ranuras según norma	DIN 7993
Espesor	3,6 mm

Tam. de plaquita L	16 mm
Calzo	N.º 272604 Tam. S
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	250 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	180 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	150 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	150 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	130 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	100 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	90 m/min	P
Acero < 55 HRC	adecuado con restricciones	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	50 m/min	S
GG(G)	adecuado	130 m/min	K
CuZn	adecuado con restricciones	150 m/min	N
continuo	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		

Accesorios

Calzo para soporte de torneado de apriete Ángulo de inclinación S grados	272604 S
--	----------