

## Adaptador de destornillador angular, Tipo: OSD2



### Datos de pedido

Número de pedido	073920 OSD2
GTIN	4002395369799
Clase de artículo	07A

### Descripción

#### Ejecución:

Adecuado para todos los destornilladores y taladradoras corrientes en el mercado. Engranaje de acero de alta calidad. Medida entre vértices 30 mm. Semicojinete con brida de sujeción para la absorción de par de giro sin escalonamiento en 360°. Asiento magnetizado, equivale a punta hexagonal de 1/4 pulgada. El adaptador angular de atornillado/taladrado es la solución ideal para todos los casos de atornillado en espacios estrechos y poco accesibles.

Asiento Hex magnético Hex de 1/4 pulgada apropiado para todas las puntas estándar de 25 mm (C 6,3) y asiento esférico (E 6,3), con bloqueo de punta.

### Descripción técnica

Par máximo	40 Nm
Tipo	OSD2
Tipo de producto	Adaptador de destornillador