



Soporte para portapinzas ER CENTRO P cilíndrico, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 8



Datos de pedido

Número de pedido	300682 8
GTIN	2050001705679
Clase de artículo	33F

Descripción

Ejecución:

Soportes cilíndricos Fahrion CENTRO P **sin tuercas de apriete.**

Perforación pasante para refrigeración interior disponible.

Aplicación:

Para prolongación de los mandriles en conos de suj. planos o portapinzas de sujeción.

Partes opcionales:

Llave de apriete n.º 309754; 309756.

Pinzas de sujeción ER n.º 309365 – 309372, tuerca ER-Mini-CP n.º 309655; 309665.

Nota:

No adecuadas para proceso de contracción. No es posible un ajuste longitudinal.

Descripción técnica

Gama de sujeción	1 - 5 mm
Ø del mango d	10 mm
Longitud mango L ₁	138 mm
Para pinzas de sujeción ER	8
L ₂	10 mm
Ø exterior D	10 mm
Serie	Centro P
Refrigeración interior	sí
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm

Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción

Accesorios

Pinzas portapiezas ER HP con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 4 mm	309372 4
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 3 mm	309365 3
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 8 mm	309370 8
Pinzas portapiezas ER HP con obturación Ø de sujeción nominal d 3 mm	309369 3
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 3 mm	309368 3
Tuerca de apriete ER CENTRO P para discos de obturación HP Tipo CP para ER 16DI	309665 16DI
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 2 mm	309368 2
Pinzas portapiezas ER HP con obturación Ø de sujeción nominal d 5 mm	309371 5
Pinzas portapiezas ER HP con obturación Ø de sujeción nominal d 7 mm	309371 7
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 10 mm	309370 10
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 1 mm	309368 1
Pinzas portapiezas ER HP con obturación Ø de sujeción nominal d 6 mm	309371 6
Pinzas portapiezas ER HP con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 6 mm	309372 6
Pinzas portapiezas ER HP con obturación Ø de sujeción nominal d 9 mm	309371 9
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 4 mm	309365 4
Pinzas portapiezas ER HP con obturación Ø de sujeción nominal d 4 mm	309369 4
Tuerca de apriete ER CENTRO P Estándar Tipo CP para ER 16	309655 16
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 1 mm	309365 1

Pinzas portapiezas ER HP con obturación Ø de sujeción nominal d 8 mm	309371 8
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 1 mm	309370 1
Tuerca de apriete ER CENTRO P Estándar Tipo CP para ER 32	309655 32
Tuerca de apriete ER CENTRO P Estándar Tipo CP para ER 8M	309655 8M
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 5 mm	309370 5
Pinzas portapiezas ER HP con obturación Ø de sujeción nominal d 6 mm	309369 6
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 3 mm	309370 3
Pinzas portapiezas ER HP con obturación Ø de sujeción nominal d 4 mm	309371 4
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 2 mm	309365 2
Pinzas portapiezas ER HP con obturación Ø de sujeción nominal d 3 mm	309371 3
Tuerca de apriete ER CENTRO P para discos de obturación HP Tipo CP para ER 32DI	309665 32DI
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 7 mm	309368 7
Tuerca de apriete ER CENTRO P Estándar Tipo CP para ER 25	309655 25
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 5 mm	309368 5
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 5 mm	309365 5
Tuerca de apriete ER CENTRO P para discos de obturación HP Tipo CP para ER 25DI	309665 25DI
Tuerca de apriete ER CENTRO P Estándar Tipo CP para ER 16C	309655 16C
Pinzas portapiezas ER HP con obturación Ø de sujeción nominal d 5 mm	309369 5
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 4 mm	309370 4
Pinzas portapiezas ER HP con obturación Ø de sujeción nominal d 10 mm	309371 10
Tuerca de apriete ER CENTRO P para discos de obturación HP Tipo CP para ER 16CDI	309665 16CDI
	309665 16MSDI

Tuerca de apriete ER CENTRO P para discos de obturación
HP Tipo CP para ER 16MSDI

Tuerca de apriete ER CENTRO P para discos de obturación
HP Tipo CP para ER 40DI

309665 40DI

Tuerca de apriete ER CENTRO P Estándar Tipo CP para ER
11M

309655 11M

Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 6 mm

309368 6

Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 9 mm

309370 9

Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 6 mm

309370 6

Tuerca de apriete ER CENTRO P Estándar Tipo CP para ER 40

309655 40

Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 2 mm

309370 2

Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 7 mm

309370 7

Pinzas portapiezas ER HP con obturación y boquillas
pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 8 mm

309372 8

Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 4 mm

309368 4

Tuerca de apriete ER CENTRO P Estándar Tipo CP para ER
16MS

309655 16MS