


Garant

Plaquita de perfil total 60° exterior, izquierda, HB7010, Cantidad de pasos / pulgadas: 18



Datos de pedido

Número de pedido	270905 18
GTIN	4045197531780
Clase de artículo	21J

Descripción técnica

Número de hilos / pulgada	18
Material de corte	MD
Tipo de boca	izquierda
Aplicación interior/externo	exterior
Perfil de plaquita de corte	Perfil total
Clase	HB7010
Tipo de rosca	UN
Tipo de rosca	UN-LH
Tipo de rosca	UNC
Tipo de rosca	UNC-LH
Tipo de rosca	UNF

Hoja de datos

Tipo de rosca	UNF-LH
Tipo de rosca	UNEF
Tipo de rosca	UNEF-LH
Tipo de rosca	UNS
Tipo de rosca	UNS-LH
Ángulo de flanco	60 grados
Espesor	3,6 mm
Tam. de plaquita L	16 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para roscado con macho

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	250 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	180 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	150 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	150 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	130 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	100 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	90 m/min	P
Acero < 55 HRC	adecuado con restricciones	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	50 m/min	S
GG(G)	adecuado	130 m/min	K
CuZn	adecuado con restricciones	150 m/min	N
continuo	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		

seco

adecuado con restricciones