


Garant

Plaquita de perfil total 55° interior, derecha, HB7020, Cantidad de pasos / pulgadas: 19

**Datos de pedido**

Número de pedido	270826 19
GTIN	4045197370846
Clase de artículo	21J

Descripción técnica

Número de hilos / pulgada	19
Material de corte	MD
Tipo de boca	derecha
Aplicación interior/exterior	Interior
Perfil de plaquita de corte	Perfil total
Clase	HB7020
Tipo de rosca	BSW
Tipo de rosca	BSP
Tipo de rosca	BSW-LH
Tipo de rosca	G
Tipo de rosca	G-LH

Tipo de rosca	BSP-LH
Ángulo de flanco	55 grados
Espesor	3,6 mm
Tam. de plaquita L	16 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para roscado con macho

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	200 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	180 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado con restricciones	160 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	160 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	120 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	90 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	70 m/min	P
Acero < 55 HRC	adecuado con restricciones	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	50 m/min	S
GG(G)	adecuado	120 m/min	K
CuZn	adecuado con restricciones	120 m/min	N
continuo	adecuado con restricciones		
irregular	adecuado		
interrumpido	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		

