

Garant
Portapinzas de sujeción OZ Forma ADB, SK 40 A = 70, Gama de sujeción: 2-16mm

Datos de pedido

Número de pedido	300695 2-16
GTIN	4045197285010
Clase de artículo	31A

Descripción
Ejecución:

Cono interior y exterior rectificadas.

Tuerca de unión sobre un rodamiento de bolas. Para una fuerza de sujeción y una concentricidad más elevadas.

GARANT:

Con RFID/perforación Ballufchip. Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!). Tuerca de apriete equilibrada (G2,5 / 25 000 rpm).

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según DIN 6388 forma A y B.

Suministro:

Incluye tuerca de apriete.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820 - 308835, pinzas portapiezas OZ n.º 309540 – 309565, llave de gancho n.º 628400.

Descripción técnica

Tuerca de apriete de recambio n.º 309670	2 - 16
Llave de gancho adecuada n.º 628400	40 / 42
Longitud de voladizo medida A	70 mm

Gama de sujeción	2 - 16 mm
Ø exterior D	43 mm
Ø de sujeción D ₁	2-16 mm
Adaptador	SK 40 A = 70
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción

Accesorios

Pinzas portapiezas OZ para cono Ø de sujeción nominal d 4 mm	309540 4
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308790 40
Tirante Mori-Seiki, junta tórica, forma A (L1 = 26 mm) Adecuado para cono de gran inclinación 40	308625 40
Perno de apriete Hurco 45° con perforación de 4 mm y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308801 40
Pinzas portapiezas OZ para cono Ø de sujeción nominal d 15 mm	309540 15
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308765 40
Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308820 40
Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 40	308740 40
Tirante Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308600 40

Pinzas portapiezas OZ para cono Ø de sujeción nominal d 16 mm	309540 16
Tirantejunta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308650 40
Pinzas portapiezas OZ para cono Ø de sujeción nominal d 10 mm	309540 10
TiranteMazak, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40M	308670 40M
Pinzas portapiezas OZ para cono Ø de sujeción nominal d 8 mm	309540 8
Llave de ganchocon uña para Ø exterior de tuerca 40/42 mm	628400 40/42
Tirante, 18CrNiMo7junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308615 40
Pinzas portapiezas OZ para cono Ø de sujeción nominal d 7 mm	309540 7
Perno de apriete 45°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308760 40
Pinzas portapiezas OZ para cono Ø de sujeción nominal d 6 mm	309540 6
Pinzas portapiezas OZ para cono Ø de sujeción nominal d 5 mm	309540 5
Perno de apriete 60°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308785 40
TiranteForma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308640 40
Pinzas portapiezas OZ para cono Ø de sujeción nominal d 12 mm	309540 12
Tirantejunta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308610 40
Pinzas portapiezas OZ para cono Ø de sujeción nominal d 13 mm	309540 13
Perno de apriete 90°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308795 40
Perno de apriete Hurco 45° con ajustejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308802 40

Pinzas portapiezas OZ para cono Ø de sujeción nominal d 11 mm	309540 11
Pinzas portapiezas OZ para cono Ø de sujeción nominal d 9 mm	309540 9
Tirantejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308660 40
Tirantejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308635 40
TiranteMori-Seiki, junta tórica, forma A (L1 = 29 mm) Adecuado para cono de gran inclinación 40	308630 40
Tirantejunta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308620 40
Perno de apriete Hurco 90° con ajustejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308806 40
Pinzas portapiezas OZ para cono Ø de sujeción nominal d 14 mm	309540 14
Tirante especial, sin rosca interiorjunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308700 40
Llave de apriete para pernos de aprieteISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308830 40
Tirante, 18CrNiMo7Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308605 40