

**Tornillo de cáncamo, Ø de rosca: M16****Datos de pedido**

Número de pedido	086472 M16
GTIN	2050001741776
Clase de artículo	08Y

Descripción**Ejecución:**

Tornillos/tuercas de estrella de alta resistencia, pintados de rojo.

Nota:

¡Los tornillos y las tuercas de cáncamo no se deben cargar en un ángulo de 90° con respecto al eje de roscado!

SF 4:1 = factor de seguridad 4.

Descripción técnica

Ø exterior anillo B	63 mm
Longitud de rosca tuerca E	14 mm
Ø collar apoyo C	35 mm
Ø interior anillo A	35 mm
Peso	0,31 kg
Altura total F	62 mm

Ø de rosca	M16
Longitud de rosca	27 mm
Medida D	14 mm
Capacidad de carga WLL SF 4:1	4 t
Tipo de producto	Tornillo de cáncamo