

Garant**Portapinzas de sujeción OZ Forma ADB, SK 40 A = 70, Gama de sujeción: 2-25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	300695 2-25
GTIN	4045197285027
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

Cono interior y exterior rectificadas.

Tuerca de unión sobre un rodamiento de bolas. Para una fuerza de sujeción y una concentricidad más elevadas.

GARANT:

Con RFID/perforación Ballufchip. Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!). Tuerca de apriete equilibrada (G2,5 / 25 000 rpm).

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según DIN 6388 forma A y B.

Suministro:

Incluye tuerca de apriete.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820 - 308835, pinzas portapiezas OZ n.º 309540 – 309565, llave de gancho n.º 628400.

Descripción técnica

Llave de gancho adecuada n.º 628400	58 / 62
Gama de sujeción	2 - 25 mm
Tuerca de apriete de recambio n.º 309670	2 - 25

Longitud de voladizo medida A	70 mm
Ø exterior D	60 mm
Ø de sujeción D ₁	2-25 mm
Adaptador	SK 40 A = 70
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción

Accesorios

Llave de gancho con uña para Ø exterior de tuerca 58/62 mm	628400 58/62
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308790 40
Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308635 40
Tirante especial, sin rosca interior junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308700 40
Tirante Forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308640 40
Tirante Mori-Seiki, junta tórica, forma A (L1 = 29 mm) Adecuado para cono de gran inclinación 40	308630 40
Tirante Mazak, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40M	308670 40M
Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 40	308740 40
Pinzas portapiezas OZ para cono Ø de sujeción nominal d 6 mm	309550 6
Pinzas portapiezas OZ para cono Ø de sujeción nominal d 18 mm	309550 18
	309550 12

Pinzas portapiezas OZ para cono Ø de sujeción nominal d 12 mm

Pinzas portapiezas OZ para cono Ø de sujeción nominal d 10 mm

309550 10

Pinzas portapiezas OZ para cono Ø de sujeción nominal d 25 mm

309550 25

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308795 40

Pinzas portapiezas OZ para cono Ø de sujeción nominal d 24 mm

309550 24

Pinzas portapiezas OZ para cono Ø de sujeción nominal d 23 mm

309550 23

Tirante Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40

308600 40

Pinzas portapiezas OZ para cono Ø de sujeción nominal d 4 mm

309550 4

Pinzas portapiezas OZ para cono Ø de sujeción nominal d 5 mm

309550 5

Pinzas portapiezas OZ para cono Ø de sujeción nominal d 13 mm

309550 13

Perno de apriete Hurco 45° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308802 40

Tirante, 18CrNiMo7 junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40

308615 40

Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40

308650 40

Tirante junta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40

308610 40

Tirante Mori-Seiki, junta tórica, forma A (L1 = 26 mm) Adecuado para cono de gran inclinación 40

308625 40

Pinzas portapiezas OZ para cono Ø de sujeción nominal d 19 mm

309550 19

Pinzas portapiezas OZ para cono Ø de sujeción nominal d 7 mm

309550 7

308830 40

Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40

Perno de apriete Hurco 90° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308806 40

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308760 40

Pinzas portapiezas OZ para cono Ø de sujeción nominal d 15 mm

309550 15

Pinzas portapiezas OZ para cono Ø de sujeción nominal d 17 mm

309550 17

Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308660 40

Pinzas portapiezas OZ para cono Ø de sujeción nominal d 11 mm

309550 11

Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40

308820 40

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308765 40

Pinzas portapiezas OZ para cono Ø de sujeción nominal d 16 mm

309550 16

Pinzas portapiezas OZ para cono Ø de sujeción nominal d 14 mm

309550 14

Pinzas portapiezas OZ para cono Ø de sujeción nominal d 8 mm

309550 8

Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308785 40

Pinzas portapiezas OZ para cono Ø de sujeción nominal d 21 mm

309550 21

Pinzas portapiezas OZ para cono Ø de sujeción nominal d 9 mm

309550 9

Tirante, 18CrNiMo7 Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40

308605 40

Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40

308620 40

Pinzas portapiezas OZ para cono Ø de sujeción nominal d
22 mm

309550 22

Pinzas portapiezas OZ para cono Ø de sujeción nominal d
20 mm

309550 20

Perno de apriete Hurco 45° con perforación de 4 mm y
ajustejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación
40

308801 40