

HOLEX®
Cono combinado portafresas Forma A, SK 40 corto, Ø de mandril d1: 22 mm

Datos de pedido

Número de pedido	300840 22
GTIN	4045197145376
Clase de artículo	32A

Descripción
Ejecución:

Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficies de contacto rectificadas en el tope. Con perforación Ballufchip.

Aplicación:

- **Con chaveta de ajuste para fresas con ranura longitudinal, p. ej. DIN 841.**
- **Con anillo de arrastre para fresas con ranura transversal DIN 1880 y cabezales portafilos DIN 1830.**

Suministro:

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Pernos de apriete (PA) n.º 308600; 308806, llaves de apriete PA n.º 308810 – 308830, llave especial n.º 309840.

Norma: DIN 6358

Norma asiento: DIN 69871

Norma asiento: ISO 7388-1

Forma: A

Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 15 000 rpm

Precisión de concentricidad: $\leq 6 \mu\text{m}$

Longitud de voladizo medida A: 55 mm

Ø exterior D: 40 mm

Longitud cono portafresas L₃ con anillo de arrastre: 19 mm

Longitud cono portafresas L₄: 31 mm

Tornillo de apriete de fresas de recambio 309860: 22

Anillo de arrastre de recambio 309870: 22

Descripción técnica

Anillo de arrastre de recambio 309870	22
Tornillo de apriete de fresas de recambio 309860	22
Ø de mandril d ₁	22 mm
Longitud cono portafresas L ₄	31 mm
Longitud de voladizo medida A	55 mm
Llave especial adecuada 309840	22
Longitud cono portafresas L ₃ con anillo de arrastre	19 mm
Ø exterior D	40 mm
Adaptador	SK 40 corto
Norma	DIN 6358
Norma asiento	DIN 69871
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 6 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC

Accesorios

Tirante junta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308610 40
Tirante Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308600 40
Tirante Mori-Seiki, junta tórica, forma A (L1 = 26 mm) Adecuado para cono de gran inclinación 40	308625 40
Tirante, 18CrNiMo7 Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308605 40
Llave de apriete para pernos de apriete según DIN 69872 Adecuado para cono de gran inclinación 40 SK	308820 40
	308720 40

Tirante especial, sin rosca interior junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

Perno de apriete Hurco 45° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308802 40

Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308635 40

Anillo de arrastre Para Ø de mandrino 22 mm

309870 22

Juego de par de apriete para pernos de apriete según DIN 69872 Adecuado para cono de gran inclinación 40 SK

308810 40

Llave de apriete para Perno de apriete según ISO 7388 Adecuado para cono de gran inclinación 40 SK

308830 40

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308765 40

Tirante Forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40

308640 40

Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308660 40

Llave especial Para Ø de mandrino 40 mm

309840 40

Juego de par de apriete para Perno de apriete según ISO 7388 Adecuado para cono de gran inclinación 40 SK

308812 40

Tirante, 18CrNiMo7 junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40

308615 40

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308790 40

Perno de apriete Hurco 45° con perforación y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308801 40

Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 40

308740 40

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308760 40

Anillo de arrastre Para Ø de mandrino 40 mm

309870 40

Perno de apriete Hurco 90° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308806 40

Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 40 mm

309860 40

Llave especial Para Ø de mandrino 22 mm	309840 22
Tirante Mori-Seiki, junta tórica, forma A (L1 = 29 mm) Adecuado para cono de gran inclinación 40	308630 40
Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308650 40
Tirante especial, sin rosca interior junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308700 40
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308785 40
Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308620 40
Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 22 mm	309860 22
Tirante Mazak, junta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40M	308670 40M
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308795 40