

HOLEX®
Cono combinado portafresas Forma A, SK 40 corto, Ø de mandril d1: 27 mm

Datos de pedido

Número de pedido	300840 27
GTIN	4045197145383
Clase de artículo	32A

Descripción
Ejecución:

Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficies de contacto rectificadas en el tope. Con perforación Ballufchip.

Aplicación:

- **Con chaveta de ajuste para fresas con ranura longitudinal, p. ej. DIN 841.**
- **Con anillo de arrastre para fresas con ranura transversal DIN 1880 y cabezales portafilos DIN 1830.**

Suministro:

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Pernos de apriete (PA) n.º 308600; 308806, llaves de apriete PA n.º 308810 – 308830, llave especial n.º 309840.

Norma: DIN 6358

Norma asiento: DIN 69871

Norma asiento: ISO 7388-1

Forma: A

Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 15 000 rpm

Precisión de concentricidad: $\leq 6 \mu\text{m}$

Longitud de voladizo medida A: 55 mm

Ø exterior D: 48 mm

Longitud cono portafresas L₃ con anillo de arrastre: 21 mm

Longitud cono portafresas L₄: 33 mm

Tornillo de apriete de fresas de recambio 309860: 27

Anillo de arrastre de recambio 309870: 27

Descripción técnica

Longitud cono portafresas L ₄	33 mm
Ø de mandril d ₁	27 mm
Longitud cono portafresas L ₃ con anillo de arrastre	21 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio 309860	27
Llave especial adecuada 309840	27
Longitud de voladizo medida A	55 mm
Anillo de arrastre de recambio 309870	27
Ø exterior D	48 mm
Adaptador	SK 40 corto
Norma	DIN 6358
Norma asiento	DIN 69871
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 6 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC

Accesorios

Tirante junta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308610 40
Llave especial Para Ø de mandrino 40 mm	309840 40
Tirante especial, sin rosca interior junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308720 40
Llave de apriete para Perno de apriete según ISO 7388 Adecuado para cono de gran inclinación 40 SK	308830 40
Perno de apriete Hurco 90° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308806 40
Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308635 40

Tirante Mazak, junta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40M	308670 40M
Perno de apriete Hurco 45° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308802 40
Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 27 mm	309860 27
Anillo de arrastre Para Ø de mandrino 40 mm	309870 40
Perno de apriete Hurco 45° con perforación y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308801 40
Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308620 40
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308760 40
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308790 40
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308785 40
Tirante Forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308640 40
Tirante, 18CrNiMo7 junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308615 40
Tirante Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308600 40
Tirante, 18CrNiMo7 Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308605 40
Tirante Mori-Seiki, junta tórica, forma A (L1 = 29 mm) Adecuado para cono de gran inclinación 40	308630 40
Anillo de arrastre Para Ø de mandrino 27 mm	309870 27
Llave de apriete para pernos de apriete según DIN 69872 Adecuado para cono de gran inclinación 40 SK	308820 40
Juego de par de apriete para pernos de apriete según DIN 69872 Adecuado para cono de gran inclinación 40 SK	308810 40
Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 40 mm	309860 40
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308795 40

Tirante Mori-Seiki, junta tórica, forma A (L1 = 26 mm) Adecuado para cono de gran inclinación 40	308625 40
Llave especial Para Ø de mandrino 27 mm	309840 27
Tirante especial, sin rosca interior junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308700 40
Juego de par de apriete para Perno de apriete según ISO 7388 Adecuado para cono de gran inclinación 40 SK	308812 40
Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 40	308740 40
Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308660 40
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308765 40
Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308650 40