

Garant
Juego de plaquitas de roscar tamaño 16, HB7010, Tipo: IR

Datos de pedido

Número de pedido	271900 IR
GTIN	4045197370976
Clase de artículo	21J

Descripción
Contenido:

Perfil total, métrico 60°: N.º 270756 tam. 1; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3

Perfil parcial, métrico 60°: N.º 270792 tam. 0,5-1,5; 1,75-3

Perfil total, BSW 55°: n.º 270824 tam. 14; 11

Tipo de rosca: M

Tipo de rosca: M-LH

Tipo de rosca: MF

Tipo de rosca: G

Tipo de rosca: BSW

Tipo de rosca: MF-LH

Sentido de mecanizado: derecha

Descripción técnica

Sentido de mecanizado	derecha
Material de corte	MD
Tipo de rosca	M
Tipo de rosca	M-LH
Tipo de rosca	MF
Tipo de rosca	G
Tipo de rosca	BSW

Tipo de rosca	MF-LH
Tipo de rosca	G-LH
Tipo de rosca	BSW-LH
Clase	HB7010
Tipo de producto	Plaquita de corte para roscado con macho

Accesorios

Plaquita de perfil total 60° interior, derecha Altura de paso 1 mm	270756 1
Plaquita de perfil total 55° interior, derecha Cantidad de pasos / pulgadas 14	270824 14
Plaquita de perfil total 60° interior, derecha Altura de paso 1,5 mm	270756 1,5
Plaquita de perfil total 55° interior, derecha Cantidad de pasos / pulgadas 11	270824 11
Plaquita de perfil parcial 60° interior, derecha Altura de paso 0,5-1,5 mm	270792 0,5-1,5
Plaquita de perfil total 60° interior, derecha Altura de paso 2 mm	270756 2
Plaquita de perfil total 60° interior, derecha Altura de paso 3 mm	270756 3
Plaquita de perfil total 60° interior, derecha Altura de paso 1,75 mm	270756 1,75
Plaquita de perfil total 60° interior, derecha Altura de paso 2,5 mm	270756 2,5
Plaquita de perfil parcial 60° interior, derecha Altura de paso 1,75-3 mm	270792 1,75-3