

Garant

Barra de mandrinar con ángulo de inclinación fijo 1,5°, izquierda, Longitud de alcance / tamaño de plaquita L: 25/11mm

**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 272142 25/11 |
| GTIN | 4045197429599 |
| Clase de artículo | 21W |

Descripción

Ejecución:
Con ángulo de inclinación fijo.
Con refrigeración interior.

Descripción técnica

| | |
|--|--------------------|
| Tornillo para plaquita | 279810 4 |
| Tamaño de placa | 11 mm |
| Ø perforación previa mínima D_{\min} . | 13 mm |
| Desplazamiento central L_3 | 7,3 mm |
| Longitud total L | 180 mm |
| Refrigeración interior | sí |
| Ø de mango D_5 | 20 mm |
| Ángulo de inclinación | 1,5 grados |
| Tipo de boca | izquierda |
| Tipo de producto | Barra de mandrinar |

Accesorios

| | |
|---|------------|
| Tornillo de amarre Tipo 4 | 279810 4 |
| Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8 | 674248 TX8 |
| Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm | 659957 500 |