

**Garant**

**Barra de mandrinar con ángulo de inclinación fijo 2,5°, derecha, Longitud de alcance / tamaño de plaquita L: 44/9,3mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	272101 44/9,3
GTIN	4045197430588
Clase de artículo	21W

**Descripción****Ejecución:**

**Con ángulo de inclinación fijo.**

**Nota:**

Longitud de voladizo regulable de 8 mm – 44 mm.

**Descripción técnica**

Tamaño de placa	9,3 mm
Tornillo para plaquita	279810 7
Ø perforación previa mínima $D_{\text{mín.}}$	8 mm
Longitud total L	100 mm
Refrigeración interior	no
Ø de mango $D_s$	16 mm
Ángulo de inclinación	2,5 grados
Tipo de boca	derecha
Tipo de producto	Barra de mandrinar

**Accesorios**

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX5	674248 TX5
Tornillo de amarre Tipo 7	279810 7
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm	659957 200