

Garant**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / plaquita L:
25/22mm****Datos de pedido**

Número de pedido	272001 25/22
GTIN	4045197430502
Clase de artículo	21W

Descripción**Suministro:
Con calzo 1,5°.****Descripción técnica**

Tamaño del mango	25 mm
Longitud de la cabeza L ₁	36 mm
Tornillo de apriete para calzo	279824 2
Calzo 1,5°	272606 1,5
Anchura de función L ₄	25 mm
Tornillo de amarre para plaquita de roscar	279810 3
Longitud total L	155 mm
Tamaño de placa	22 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo de amarre Tipo 3	279810 3
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Tornillo para calzo Tipo 2	279824 2
Calzo para soporte de torneado de apriete y barras de mandrinarER Ángulo de inclinación 1,5 grados	272606 1,5
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500