

HOLEX®
Cono combinado portafresas Forma A, SK 40 A = 100, Ø de mandril d1: 40 mm

Datos de pedido

Número de pedido	300880 40
GTIN	4045197145451
Clase de artículo	32A

Descripción
Ejecución:

Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficies de contacto rectificadas en el tope. Con perforación Ballufchip.

Aplicación:

- **Con chaveta de ajuste para fresas con ranura longitudinal, p. ej. DIN 841.**
- **Con anillo de arrastre para fresas con ranura transversal DIN 1880 y cabezales portafilos DIN 1830.**

Suministro:

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Pernos de apriete (PA) n.º 308600; 308806, llaves de apriete PA n.º 308810 – 308830, llave especial n.º 309840.

Norma: DIN 6358

Norma asiento: DIN 69871

Norma asiento: ISO 7388-1

Forma: A

Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 15 000 rpm

Precisión de concentricidad: $\leq 6 \mu\text{m}$

Ø exterior D: 70 mm

Longitud cono portafresas L₃ con anillo de arrastre: 27 mm

Longitud cono portafresas L₄: 41 mm

Tornillo de apriete de fresas de recambio 309860: 40

Anillo de arrastre de recambio 309870: 40

Llave especial adecuada 309840: 40

Descripción técnica

Longitud cono portafresas L ₃ con anillo de arrastre	27 mm
Llave especial adecuada 309840	40
Tornillo de apriete de fresas de recambio 309860	40
Longitud cono portafresas L ₄	41 mm
Ø de mandril d ₁	40 mm
Anillo de arrastre de recambio 309870	40
Ø exterior D	70 mm
Adaptador	SK 40 A = 100
Norma	DIN 6358
Norma asiento	DIN 69871
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 6 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC

Accesorios

Llave de apriete para pernos de apriete según DIN 69872 Adecuado para cono de gran inclinación 40 SK	308820 40
Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308660 40
Tirante Mori-Seiki, junta tórica, forma A (L1 = 29 mm) Adecuado para cono de gran inclinación 40	308630 40
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308795 40
Perno de apriete Hurco 90° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308806 40
Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 40 mm	309860 40
	308620 40

Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40

Perno de apriete Hurco 45° con ajuste junta tórica
Adecuado para cono de gran inclinación 40

308802 40

Tirante Mori-Seiki, junta tórica, forma A (L1 = 26 mm)
Adecuado para cono de gran inclinación 40

308625 40

Tirante especial, sin rosca interior junta tórica Adecuado
para cono de gran inclinación 40

308720 40

Tirante Forma B Adecuado para cono de gran inclinación
40

308640 40

Tirante Mazak, junta tórica, forma A Adecuado para cono
de gran inclinación 40M

308670 40M

Llave especial Para Ø de mandrino 40 mm

309840 40

Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran
inclinación 40

308635 40

Tirante especial, sin rosca interior junta tórica Adecuado
para cono de gran inclinación 40

308700 40

Anillo de arrastre Para Ø de mandrino 40 mm

309870 40

Tirante junta tórica, forma A Adecuado para cono de gran
inclinación 40

308610 40

Perno de apriete Hurco 45° con perforación y ajuste junta
tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308801 40

Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de
gran inclinación 40

308740 40

Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran
inclinación 40

308650 40

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de
gran inclinación 40

308760 40

Juego de par de apriete para pernos de apriete según DIN
69872 Adecuado para cono de gran inclinación 40 SK

308810 40

Juego de par de apriete para Perno de apriete según ISO
7388 Adecuado para cono de gran inclinación 40 SK

308812 40

Tirante, 18CrNiMo7 Forma A Adecuado para cono de gran
inclinación 40

308605 40

308600 40

Tirante Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40

Llave de apriete para Perno de apriete según ISO 7388
Adecuado para cono de gran inclinación 40 SK

308830 40

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308790 40

Tirante, 18CrNiMo7 junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40

308615 40

Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308785 40

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308765 40