

Garant

Barra de mandrinar con ángulo de inclinación fijo 2,5°, derecha, Longitud de alcance / tamaño de plaquita L: 32/16mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	272101 32/16
GTIN	4045197430595
Clase de artículo	21W

Descripción**Ejecución:**

Con ángulo de inclinación fijo. Con refrigeración interior.

Aplicación:

Para roscas normales M20×2,5; M22×2,5 y M24×3.

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima D _{min.}	17 mm
Tornillo para plaquita	279810 5
Desplazamiento central L ₃	10,3 mm
Tamaño de placa	16 mm
Longitud total L	180 mm
Refrigeración interior	sí
Ø de mango D _s	20 mm
Ángulo de inclinación	2,5 grados
Tipo de boca	derecha
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10
Tornillo de amarre Tipo 7	279810 7
Tornillo de amarre Tipo 5	279810 5
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm	659957 200