

Garant
Juego de plaquitas de roscar tamaño 16, HB7010, Tipo: EL

Datos de pedido

Número de pedido	271900 EL
GTIN	4045197371492
Clase de artículo	21J

Descripción
Contenido:

Perfil total, métrico 60°: N.º 270720 tam. 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3

Perfil parcial, métrico 60°: N.º 270745 tam. 0,5-1,5; 1,75-3

Perfil total, BSW 55°: n.º 270805 tam. 14; 11

Descripción técnica

Sentido de mecanizado	izquierda
Material de corte	MD
Tipo de rosca	M
Tipo de rosca	M-LH
Tipo de rosca	MF
Tipo de rosca	G
Tipo de rosca	BSW
Tipo de rosca	MF-LH
Tipo de rosca	G-LH
Tipo de rosca	BSW-LH
Clase	HB7010

Tipo de producto	Plaquita de corte para roscado con macho
------------------	--

Accesorios

Plaquita de perfil total 60° interior, izquierda Altura de paso 1,75 mm	270776 1,75
Plaquita de perfil total 60° exterior, izquierda Altura de paso 2 mm	270720 2
Plaquita de perfil total 60° exterior, izquierda Altura de paso 1,5 mm	270720 1,5
Plaquita perfil parcial 60° interior, izquierda Altura de paso 1,75-3 mm	270797 1,75-3
Plaquita de perfil total 60° exterior, izquierda Altura de paso 2,5 mm	270720 2,5
Plaquita perfil total 55° interior, izquierda Cantidad de pasos / pulgadas 11	270834 11
Plaquita de perfil total 60° exterior, izquierda Altura de paso 1,25 mm	270720 1,25
Plaquita de perfil total 60° interior, izquierda Altura de paso 3 mm	270776 3
Plaquita de perfil total 60° exterior, izquierda Altura de paso 1 mm	270720 1
Plaquita perfil total 55° interior, izquierda Cantidad de pasos / pulgadas 14	270834 14
Plaquita de perfil total 60° interior, izquierda Altura de paso 1,5 mm	270776 1,5
Plaquita de perfil total 55° exterior, izquierda Cantidad de pasos / pulgadas 11	270805 11
Plaquita perfil parcial 60° interior, izquierda Altura de paso 0,5-1,5 mm	270797 0,5-1,5
Plaquita de perfil total 60° interior, izquierda Altura de paso 2,5 mm	270776 2,5
	270720 3

Plaquita de perfil total 60° exterior, izquierda Altura de paso 3 mm

Plaquita perfil parcial 60° exterior, izquierda Altura de paso 0,5-1,5 mm

270745 0,5-1,5

Plaquita de perfil total 60° interior, izquierda Altura de paso 1 mm

270776 1

Plaquita de perfil total 55° exterior, izquierda Cantidad de pasos / pulgadas 14

270805 14

Plaquita de perfil total 60° interior, izquierda Altura de paso 2 mm

270776 2

Plaquita perfil parcial 60° exterior, izquierda Altura de paso 1,75-3 mm

270745 1,75-3