

Garant

Barra de mandrinar con ángulo de inclinación fijo 1,5°, izquierda, Longitud de alcance / tamaño de plaquita L: 32/16mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	272142 32/16
GTIN	4045197431103
Clase de artículo	21W

Descripción

Ejecución:
Con ángulo de inclinación fijo.
Con refrigeración interior.

Descripción técnica

Tamaño de placa	16 mm
Tornillo para plaquita	279810 5
Ø perforación previa mínima D_{\min} .	17 mm
Desplazamiento central L_3	10,3 mm
Longitud total L	180 mm
Refrigeración interior	sí
Ø de mango D_5	20 mm
Ángulo de inclinación	1,5 grados
Tipo de boca	izquierda
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Tornillo de amarre Tipo 5	279810 5
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm	659957 200