

## Garant

### Cono combinado portafresas Forma ADB, SK 40 A = 130, Ø de mandril d1: 16mm



#### Datos de pedido

Número de pedido	300885 16
GTIN	4045197285195
Clase de artículo	31A

#### Descripción

##### Ejecución:

Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el tope. Con perforación de chip RFID de Balluff.

**GARANT** – Todos los vástagos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).

##### Aplicación:

- Con **chaveta de ajuste para fresas con ranura longitudinal, p. ej. DIN 841.**
- Con **anillo de arrastre para fresas con ranura transversal DIN 1880 y cabezales portafilos DIN 1830.**

##### Suministro:

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

##### Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de PA n.º 308820 – 308835, llave especial n.º 309840.

##### Nota:

La refrigeración interior solo es posible con un tornillo de apriete adecuado n.º 309861.

#### Descripción técnica

Llave especial adecuada n° 309840	16
Longitud cono portafresas L <sub>3</sub> con anillo de arrastre	17 mm
Longitud de voladizo medida A	130 mm

Longitud cono portafresas L <sub>4</sub>	27 mm
Ø de mandril d <sub>1</sub>	16 mm
Anillo de arrastre de recambio n° 309870	16
Ø exterior D	32 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	16
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	16 mm
Adaptador	SK 40 A = 130
Norma	DIN 6358
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono portafresas

## Accesorios

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308790 40
Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 40	308740 40
Tirantejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308635 40
Llave especial Para Ø de mandrino 40 mm	309840 40
Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308820 40
Perno de apriete Hurco 45° con perforación de 4 mm y ajustejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308801 40

Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 16 mm	309860 16
Anillo de arrastre Para Ø de mandrino 40 mm	309870 40
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308785 40
Tirantejunta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308620 40
TiranteMazak, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40M	308670 40M
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308795 40
Tirantejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308660 40
TiranteForma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308600 40
Tirantejunta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308610 40
Perno de apriete Hurco 90° con ajustejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308806 40
Anillo de arrastre Para Ø de mandrino 16 mm	309870 16
TiranteForma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308640 40
Perno de apriete Hurco 45° con ajustejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308802 40
Llave especial Para Ø de mandrino 16 mm	309840 16
Tirantejunta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308650 40
TiranteMori-Seiki, junta tórica, forma A (L1 = 26 mm) Adecuado para cono de gran inclinación 40	308625 40
Tirante especial, sin rosca interiorjunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308700 40
TiranteMori-Seiki, junta tórica, forma A (L1 = 29 mm) Adecuado para cono de gran inclinación 40	308630 40
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308765 40
	308615 40

Tirante, 18CrNiMo7junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40

Tirante, 18CrNiMo7Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40

308605 40

Llave de apriete para pernos de aprieteISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40

308830 40

Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 40 mm

309860 40

Perno de apriete 45°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308760 40