

Garant

Barra de mandrinar con ángulo de inclinación fijo 1,5°, derecha, Longitud de alcance / tamaño de plaquita L: 25/11mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	272111 25/11
GTIN	4045197430601
Clase de artículo	21W

Descripción**Ejecución:**

Con ángulo de inclinación fijo.

Con refrigeración interior.

Descripción técnica

Tamaño de placa	11 mm
Ø perforación previa mínima D_{\min}	13 mm
Tornillo para plaquita	279810 4
Desplazamiento central L_3	7,3 mm
Longitud total L	180 mm
Refrigeración interior	sí
Ø de mango D_5	20 mm
Ángulo de inclinación	1,5 grados
Tipo de boca	derecha
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Tornillo de amarre Tipo 4	279810 4
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500