

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / plaquita L: 16/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	272002 16/16
GTIN	4045197430519
Clase de artículo	21W

Descripción**Suministro:
Con calzo 1,5°.****Descripción técnica**

Tornillo de amarre para plaquita de roscar	279810 2
Tornillo de apriete para calzo	279824 1
Calzo 1,5°	272610 1,5
Anchura de función L ₄	16 mm
Tamaño del mango	16 mm
Longitud de la cabeza L ₁	20 mm
Longitud total L	97 mm
Tamaño de placa	16 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Calzo para soporte de torneado de apriete y barras de mandrinarEL/IR Ángulo de inclinación 1,5 grados	272610 1,5
Tornillo de amarre	272500
Tornillo de amarre Tipo 2	279810 2
Tornillo para calzo Tipo 1	279824 1
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10
Destornillador dinamométricocon escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500