

Garant

Barra de mandrinar con ángulo de inclinación fijo 0,5°, derecha, Longitud de alcance / tamaño de plaquita L: 32/11 mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	272091 32/11
GTIN	4045197645470
Clase de artículo	21W

Descripción

Ejecución:
Con ángulo de inclinación fijo.

Descripción técnica

Tornillo para plaquita	279810 4
Desplazamiento central L ₃	8,9 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	16 mm
Tamaño de placa	11 mm
Longitud total L	100 mm
Refrigeración interior	no
Ø de mango D _s	16 mm
Ángulo de inclinación	0,5 grados
Tipo de boca	derecha
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Tornillo de amarre Tipo 4	279810 4
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500