

Garant**Barra de mandrinar, derecha, Longitud de alcance / tamaño de plaquita L:
60/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	272171 60/16
GTIN	4045197430717
Clase de artículo	21W

Descripción

Suministro:
Con calzo 1,5°.

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima D_{min} .	29 mm
Tamaño de placa	16 mm
Tornillo para plaquita	279810 2
Desplazamiento central L_3	16,3 mm
Longitud total L	250 mm
Refrigeración interior	sí
Calzo 1,5°	272620 1,5
Tornillo para calzo	279824 1
Ø de mango D_5	32 mm
Anchura de cuello L_4	25 mm
Tipo de boca	derecha
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10
Tornillo de amarre Tipo 2	279810 2
Tornillo para calzo Tipo 1	279824 1
Tornillo de amarre	272500
Calzo para barras de mandrinar Ángulo de inclinación 1,5 grados	272620 1,5
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500