

Garant
Cono combinado portafresas Forma ADB, SK 50 A = 160, Ø de mandril d1: 32mm

Datos de pedido

Número de pedido	300990 32
GTIN	4045197285522
Clase de artículo	31A

Descripción
Ejecución:

Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el tope. Con perforación de chip RFID de Balluff.

GARANT – Todos los vástagos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).

Aplicación:

- **Con chaveta de ajuste para fresas con ranura longitudinal, p. ej. DIN 841.**
- **Con anillo de arrastre para fresas con ranura transversal DIN 1880 y cabezales portafilos DIN 1830.**

Suministro:

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de PA n.º 308820 – 308835, llave especial n.º 309840.

Nota:

La refrigeración interior solo es posible con un tornillo de apriete adecuado n.º 309861.

Descripción técnica

Longitud cono portafresas L ₃ con anillo de arrastre	24 mm
Anillo de arrastre de recambio n° 309870	32
Longitud cono portafresas L ₄	38 mm

Ø de mandril d ₁	32 mm
Longitud de voladizo medida A	160 mm
Llave especial adecuada nº 309840	32
Ø exterior D	58 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	32
Ø de sujeción D ₁	32 mm
Adaptador	SK 50 A = 160
Norma	DIN 6358
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono portafresas

Accesorios

Tirantejunta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50	308610 50
Anillo de arrastre Para Ø de mandrino 32 mm	309870 32
Tirantejunta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308620 50
Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50	308820 50
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308765 50
Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50	308830 50
	308660 50

Tirantejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

Perno de apriete 60°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308785 50

Tirante, 18CrNiMo7Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50

308605 50

Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 50

308740 50

TiranteForma B Adecuado para cono de gran inclinación 50

308640 50

TiranteForma A Adecuado para cono de gran inclinación 50

308600 50

Tirantejunta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50

308650 50

Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 32 mm

309860 32

Llave especial Para Ø de mandrino 50 mm

309840 50

Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 50 mm

309860 50

Perno de apriete 45°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308760 50

Tirante especial, sin rosca interiorjunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308720 50

Tirante, 18CrNiMo7junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50

308615 50

Perno de apriete 90°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308790 50

Perno de apriete 90°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308795 50

Llave especial Para Ø de mandrino 32 mm

309840 32