

Garant**Cono combinado portafresas Forma ADB, SK 40 A = 130, Ø de mandril d1: 32mm****Datos de pedido**

Número de pedido	300885 32
GTIN	4045197285225
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el tope. Con perforación de chip RFID de Balluff.

GARANT – Todos los vástagos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).

Aplicación:

- **Con chaveta de ajuste para fresas con ranura longitudinal, p. ej. DIN 841.**
- **Con anillo de arrastre para fresas con ranura transversal DIN 1880 y cabezales portafilos DIN 1830.**

Suministro:

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de PA n.º 308820 – 308835, llave especial n.º 309840.

Nota:

La refrigeración interior solo es posible con un tornillo de apriete adecuado n.º 309861.

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	130 mm
Anillo de arrastre de recambio n° 309870	32
Ø de mandril d ₁	32 mm

Longitud cono portafresas L ₃ con anillo de arrastre	24 mm
Llave especial adecuada n° 309840	32
Longitud cono portafresas L ₄	38 mm
Ø exterior D	58 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861	32
Ø de sujeción D ₁	32 mm
Adaptador	SK 40 A = 130
Norma	DIN 6358
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono portafresas

Accesorios

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308765 40
TiranteMori-Seiki, junta tórica, forma A (L1 = 29 mm) Adecuado para cono de gran inclinación 40	308630 40
Tirantejunta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308650 40
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308790 40
TiranteMazak, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40M	308670 40M
Tirantejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308660 40
Llave especial Para Ø de mandrino 40 mm	309840 40

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308760 40
Perno de apriete Hurco 45° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308802 40
Tirante Forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308640 40
Llave especial Para Ø de mandrino 32 mm	309840 32
Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308635 40
Anillo de arrastre Para Ø de mandrino 32 mm	309870 32
Tirante Mori-Seiki, junta tórica, forma A (L1 = 26 mm) Adecuado para cono de gran inclinación 40	308625 40
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308795 40
Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308620 40
Anillo de arrastre Para Ø de mandrino 40 mm	309870 40
Perno de apriete Hurco 45° con perforación de 4 mm y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308801 40
Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 32 mm	309860 32
Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308830 40
Tirante junta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308610 40
Tirante, 18CrNiMo7 junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308615 40
Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 40	308740 40
Tirante, 18CrNiMo7 Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308605 40
Perno de apriete Hurco 90° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308806 40
Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 40 mm	309860 40
	308785 40

Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

Tirante especial, sin rosca interior junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308700 40

Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40

308820 40

Tirante Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40

308600 40