

**Garant**

**Barra de mandrinar con ángulo de inclinación fijo 2,5°, derecha, Longitud de alcance / tamaño de plaquita L: 12/6mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	272101 12/6
GTIN	4045197463289
Clase de artículo	21W

**Descripción**

**Ejecución:**  
**Con ángulo de inclinación fijo.**

**Descripción técnica**

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	6,35 mm
Tornillo para plaquita	279810 6
Tamaño de placa	6 mm
Longitud total L	100 mm
Refrigeración interior	no
Ø de mango $D_s$	12 mm
Ángulo de inclinación	2,5 grados
Tipo de boca	derecha
Tipo de producto	Barra de mandrinar

**Accesorios**

Tornillo de amarre Tipo 6	279810 6
---------------------------	----------

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil  
Torx® TX6

674248 TX6

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para  
puntas intercambiables Par máximo 200 cNm

659957 200