

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / plaquita L: 25/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	272002 25/16
GTIN	4045197430533
Clase de artículo	21W

Descripción**Suministro:
Con calzo 1,5°.****Descripción técnica**

Tornillo de amarre para plaquita de roscar	279810 2
Tamaño del mango	25 mm
Tornillo de apriete para calzo	279824 1
Longitud de la cabeza L ₁	30 mm
Anchura de función L ₄	25 mm
Calzo 1,5°	272610 1,5
Longitud total L	153 mm
Tamaño de placa	16 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo de amarre	272500
Calzo para soporte de torneado de apriete y barras de mandrinar EL/IR Ángulo de inclinación 1,5 grados	272610 1,5
Tornillo de amarre Tipo 2	279810 2
Tornillo para calzo Tipo 1	279824 1
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500