

Garant**Cono combinado portafresas Forma ADB, SK 40 A = 130, Ø de mandril d1: 40mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 300885 40 |
| GTIN | 4045197285232 |
| Clase de artículo | 31A |

Descripción**Ejecución:**

Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el tope. Con perforación de chip RFID de Balluff.

GARANT – Todos los vástagos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).

Aplicación:

- **Con chaveta de ajuste para fresas con ranura longitudinal, p. ej. DIN 841.**
- **Con anillo de arrastre para fresas con ranura transversal DIN 1880 y cabezales portafilos DIN 1830.**

Suministro:

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de PA n.º 308820 – 308835, llave especial n.º 309840.

Nota:

La refrigeración interior solo es posible con un tornillo de apriete adecuado n.º 309861.

Descripción técnica

| | |
|--|-------|
| Llave especial adecuada n° 309840 | 40 |
| Longitud cono portafresas L ₄ | 41 mm |
| Ø de mandril d ₁ | 40 mm |

| | |
|---|---------------------|
| Longitud de voladizo medida A | 130 mm |
| Anillo de arrastre de recambio n° 309870 | 40 |
| Longitud cono portafresas L ₃ con anillo de arrastre | 27 mm |
| Ø exterior D | 70 mm |
| Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 40 |
| Ø de sujeción D ₁ | 40 mm |
| Adaptador | SK 40 A = 130 |
| Norma | DIN 6358 |
| Norma asiento | ISO 7388-1 |
| Forma | ADB |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm |
| Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC |
| Tipo de producto | Cono portafresas |

Accesorios

| | |
|--|-----------|
| TiranteMori-Seiki, junta tórica, forma A (L1 = 26 mm) Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308625 40 |
| Tirantejunta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308650 40 |
| Perno de apriete 60°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308785 40 |
| Perno de apriete Hurco 90° con ajustejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308806 40 |
| Anillo de arrastre Para Ø de mandrino 40 mm | 309870 40 |
| Tirante, 18CrNiMo7Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308605 40 |
| | 308820 40 |

Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40

Tirante Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40

308600 40

Tirante junta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40

308610 40

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308760 40

Perno de apriete Hurco 45° con perforación de 4 mm y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308801 40

Tirante Forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40

308640 40

Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 40 mm

309860 40

Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40

308620 40

Llave especial Para Ø de mandrino 40 mm

309840 40

Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308635 40

Tirante especial, sin rosca interior junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308700 40

Tirante Mori-Seiki, junta tórica, forma A (L1 = 29 mm) Adecuado para cono de gran inclinación 40

308630 40

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308790 40

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308765 40

Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 40

308740 40

Perno de apriete Hurco 45° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308802 40

Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308660 40

Tirante, 18CrNiMo7 junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40

308615 40

Llave de apriete para pernos de aprieteISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40

308830 40

Perno de apriete 90°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308795 40

TiranteMazak, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40M

308670 40M