

Garant
Cono combinado portafresas Forma ADB, SK 50 A = 160, Ø de mandril d1: 40mm

Datos de pedido

Número de pedido	300990 40
GTIN	4045197285539
Clase de artículo	31A

Descripción
Ejecución:

Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el tope. Con perforación de chip RFID de Balluff.

GARANT – Todos los vástagos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).

Aplicación:

- **Con chaveta de ajuste para fresas con ranura longitudinal, p. ej. DIN 841.**
- **Con anillo de arrastre para fresas con ranura transversal DIN 1880 y cabezales portafilos DIN 1830.**

Suministro:

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de PA n.º 308820 – 308835, llave especial n.º 309840.

Nota:

La refrigeración interior solo es posible con un tornillo de apriete adecuado n.º 309861.

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	160 mm
Longitud cono portafresas L ₃ con anillo de arrastre	27 mm
Anillo de arrastre de recambio n.º 309870	40

Ø de mandril d ₁	40 mm
Llave especial adecuada n° 309840	40
Longitud cono portafresas L ₄	41 mm
Ø exterior D	70 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861	40
Ø de sujeción D ₁	40 mm
Adaptador	SK 50 A = 160
Norma	DIN 6358
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono portafresas

Accesorios

Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 50 mm	309860 50
Tirante Forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308640 50
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308765 50
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308790 50
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308785 50
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308795 50
Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308650 50
	308610 50

Tirantejunta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50

Anillo de arrastre Para Ø de mandrino 40 mm	309870 40
---	-----------

Llave de apriete para pernos de aprieteDIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50

	308820 50
--	-----------

Perno de apriete 45°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

	308760 50
--	-----------

Llave especial Para Ø de mandrino 50 mm

	309840 50
--	-----------

Llave de apriete para pernos de aprieteISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50

	308830 50
--	-----------

Llave especial Para Ø de mandrino 40 mm

	309840 40
--	-----------

Tirante especial, sin rosca interiorjunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

	308720 50
--	-----------

Tirante, 18CrNiMo7junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50

	308615 50
--	-----------

Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 40 mm

	309860 40
--	-----------

Tirante, 18CrNiMo7Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50

	308605 50
--	-----------

TiranteForma A Adecuado para cono de gran inclinación 50

	308600 50
--	-----------

Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 50

	308740 50
--	-----------

Tirantejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

	308660 50
--	-----------

Tirantejunta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50

	308620 50
--	-----------