

HOLEX®
Cono combinado portafresas Forma A, SK 50 A = 100, Ø de mandril d1: 40 mm


Datos de pedido

Número de pedido	300980 40
GTIN	4045197145604
Clase de artículo	32A

Descripción

Ejecución:

Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficies de contacto rectificadas en el tope. Con perforación Ballufchip.

Aplicación:

- **Con chaveta de ajuste para fresas con ranura longitudinal, p. ej. DIN 841.**
- **Con anillo de arrastre para fresas con ranura transversal DIN 1880 y cabezales portafilos DIN 1830.**

Suministro:

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Pernos de apriete (PA) n.º 308600; 308806, llaves de apriete PA n.º 308810 – 308830, llave especial n.º 309840.

Norma: DIN 6358

Norma asiento: DIN 69871

Norma asiento: ISO 7388-1

Forma: A

Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 15 000 rpm

Precisión de concentricidad: $\leq 6 \mu\text{m}$

Ø exterior D: 70 mm

Longitud cono portafresas L₃ con anillo de arrastre: 27 mm

Longitud cono portafresas L₄: 41 mm

Tornillo de apriete de fresas de recambio 309860: 40

Anillo de arrastre de recambio 309870: 40

Llave especial adecuada 309840: 40

Descripción técnica

Longitud cono portafresas L ₄	41 mm
Longitud cono portafresas L ₃ con anillo de arrastre	27 mm
Ø de mandril d ₁	40 mm
Llave especial adecuada 309840	40
Tornillo de apriete de fresas de recambio 309860	40
Anillo de arrastre de recambio 309870	40
Ø exterior D	70 mm
Adaptador	SK 50 A = 100
Norma	DIN 6358
Norma asiento	DIN 69871
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 6 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC

Accesorios

Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308785 50
Juego de par de apriete para pernos de apriete según DIN 69872 Adecuado para cono de gran inclinación 50 SK	308810 50
Llave de apriete para pernos de apriete según DIN 69872 Adecuado para cono de gran inclinación 50 SK	308820 50
Tirante Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50	308600 50
Llave especial Para Ø de mandrino 50 mm	309840 50
Tirante junta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50	308610 50
	308720 50

Tirante especial, sin rosca interior junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50

308650 50

Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 50 mm

309860 50

Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308660 50

Juego de par de apriete para Perno de apriete según ISO 7388 Adecuado para cono de gran inclinación 50 SK

308812 50

Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 50

308740 50

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308790 50

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308765 50

Tirante especial, sin rosca interior junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308700 50

Tirante, 18CrNiMo7 junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50

308615 50

Anillo de arrastre Para Ø de mandrino 40 mm

309870 40

Llave de apriete para Perno de apriete según ISO 7388 Adecuado para cono de gran inclinación 50 SK

308830 50

Tirante Forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50

308640 50

Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 40 mm

309860 40

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308795 50

Tirante, 18CrNiMo7 Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50

308605 50

Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50

308620 50

Llave especial Para Ø de mandrino 40 mm

309840 40

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308760 50