

Garant

Barra de mandrinar con ángulo de inclinación fijo 2,5°, derecha, Longitud de alcance / tamaño de plaquita L: 26/6mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	272101 26/6
GTIN	4045197463296
Clase de artículo	21W

Descripción**Ejecución:**

Con ángulo de inclinación fijo. Mango de MDI.

Con refrigeración interior.

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	6,35 mm
Tornillo para plaquita	279810 6
Tamaño de placa	6 mm
Longitud total L	100 mm
Refrigeración interior	sí
Ø de mango D_s	6 mm
Ángulo de inclinación	2,5 grados
Tipo de boca	derecha
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

674248 TX6

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil
Torx® TX6

Tornillo de amarre Tipo 6

279810 6

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para
puntas intercambiables Par máximo 200 cNm

659957 200