

Garant**Barra de mandrinar, derecha, Longitud de alcance / tamaño de plaquita L:
170/22mm****Datos de pedido**

Número de pedido	272171 170/22
GTIN	4045197429858
Clase de artículo	21W

Descripción

Suministro:
Con calzo 1,5°.

Descripción técnica

Tornillo para plaquita	279810 3
Ø perforación previa mínima D_{\min} .	39 mm
Desplazamiento central L_3	21,5 mm
Tamaño de placa	22 mm
Longitud total L	250 mm
Refrigeración interior	sí
Calzo 1,5°	272626 1,5
Tornillo para calzo	279824 2
Ø de mango D_5	32 mm
Anchura de cuello L_4	32 mm
Tipo de boca	derecha
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Tornillo para calzo Tipo 2	279824 2
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Tornillo de amarre Tipo 3	279810 3
Calzo para barras de mandrinar Ángulo de inclinación 1,5 grados	272626 1,5
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500