

HOLEX®
Cono combinado portafresas Forma A, SK 40 A = 100, Ø de mandril d1: 16 mm

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 300880 16 |
| GTIN | 4045197145413 |
| Clase de artículo | 32A |

Descripción
Ejecución:

Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficies de contacto rectificadas en el tope. Con perforación Ballufchip.

Aplicación:

- **Con chaveta de ajuste para fresas con ranura longitudinal, p. ej. DIN 841.**
- **Con anillo de arrastre para fresas con ranura transversal DIN 1880 y cabezales portafilos DIN 1830.**

Suministro:

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Pernos de apriete (PA) n.º 308600; 308806, llaves de apriete PA n.º 308810 – 308830, llave especial n.º 309840.

Norma: DIN 6358

Norma asiento: DIN 69871

Norma asiento: ISO 7388-1

Forma: A

Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 15 000 rpm

Precisión de concentricidad: $\leq 6 \mu\text{m}$

Ø exterior D: 32 mm

Longitud cono portafresas L₃ con anillo de arrastre: 17 mm

Longitud cono portafresas L₄: 27 mm

Tornillo de apriete de fresas de recambio 309860: 16

Anillo de arrastre de recambio 309870: 16

Llave especial adecuada 309840: 16

Descripción técnica

| | |
|---|---------------------|
| Tornillo de apriete de fresas de recambio 309860 | 16 |
| Ø de mandril d ₁ | 16 mm |
| Longitud cono portafresas L ₄ | 27 mm |
| Longitud cono portafresas L ₃ con anillo de arrastre | 17 mm |
| Anillo de arrastre de recambio 309870 | 16 |
| Llave especial adecuada 309840 | 16 |
| Ø exterior D | 32 mm |
| Adaptador | SK 40 A = 100 |
| Norma | DIN 6358 |
| Norma asiento | DIN 69871 |
| Norma asiento | ISO 7388-1 |
| Forma | A |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm |
| Precisión de concentricidad | ≤ 6 µm |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC |

Accesorios

| | |
|--|-----------|
| Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 16 mm | 309860 16 |
| Llave de apriete para pernos de apriete según DIN 69872 Adecuado para cono de gran inclinación 40 SK | 308820 40 |
| Tirante Mori-Seiki, junta tórica, forma A (L1 = 29 mm) Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308630 40 |
| Juego de par de apriete para pernos de apriete según DIN 69872 Adecuado para cono de gran inclinación 40 SK | 308810 40 |
| Llave de apriete para Perno de apriete según ISO 7388 Adecuado para cono de gran inclinación 40 SK | 308830 40 |
| Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308790 40 |
| | 308600 40 |

Tirante Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40

Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308635 40

Tirante especial, sin rosca interior junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308720 40

Perno de apriete Hurco 45° con perforación y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308801 40

Tirante junta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40

308610 40

Juego de par de apriete para Perno de apriete según ISO 7388 Adecuado para cono de gran inclinación 40 SK

308812 40

Llave especial Para Ø de mandrino 40 mm

309840 40

Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308785 40

Llave especial Para Ø de mandrino 16 mm

309840 16

Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 40 mm

309860 40

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308795 40

Tirante Mori-Seiki, junta tórica, forma A (L1 = 26 mm) Adecuado para cono de gran inclinación 40

308625 40

Perno de apriete Hurco 90° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308806 40

Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 40

308740 40

Anillo de arrastre Para Ø de mandrino 16 mm

309870 16

Tirante especial, sin rosca interior junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308700 40

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308760 40

Tirante, 18CrNiMo7 Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40

308605 40

Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40

308620 40

| | |
|--|------------|
| Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308660 40 |
| Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308650 40 |
| Perno de apriete Hurco 45° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308802 40 |
| Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308765 40 |
| Anillo de arrastre Para Ø de mandrino 40 mm | 309870 40 |
| Tirante Forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308640 40 |
| Tirante Mazak, junta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40M | 308670 40M |
| Tirante, 18CrNiMo7 junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308615 40 |