

Garant

Barra de mandrinar con ángulo de inclinación fijo 1,5°, derecha, Longitud de alcance / tamaño de plaquita L: 100/16mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	272111 100/16
GTIN	4045197584182
Clase de artículo	21W

Descripción

Ejecución:
Con ángulo de inclinación fijo.
Con refrigeración interior.

Descripción técnica

Tamaño de placa	16 mm
Desplazamiento central L ₃	11,3 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	20 mm
Tornillo para plaquita	279810 5
Longitud total L	150 mm
Refrigeración interior	sí
Ø de mango D _s	16 mm
Ángulo de inclinación	1,5 grados
Tipo de boca	derecha
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Tornillo de amarre Tipo 5	279810 5
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm	659957 200