

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / plaquita L: 32/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	272002 32/16
GTIN	4045197644190
Clase de artículo	21W

Descripción**Suministro:
Con calzo 1,5°.****Descripción técnica**

Calzo 1,5°	272610 1,5
Tamaño del mango	32 mm
Longitud de la cabeza L ₁	30 mm
Tornillo de apriete para calzo	279824 1
Tornillo de amarre para plaquita de roscar	279810 2
Anchura de función L ₄	32 mm
Longitud total L	173 mm
Tamaño de placa	16 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo de amarre Tipo 2	279810 2
Tornillo para calzo Tipo 1	279824 1
Calzo para soporte de torneado de apriete y barras de mandrinarEL/IR Ángulo de inclinación 1,5 grados	272610 1,5
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10
Tornillo de amarre	272500
Destornillador dinamométricocon escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500