

Garant
Cono combinado portafresas Forma ADB, SK 50 A = 130, Ø de mandril d1: 16mm

Datos de pedido

Número de pedido	300985 16
GTIN	4045197285447
Clase de artículo	31A

Descripción
Ejecución:

Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el tope. Con perforación de chip RFID de Balluff.

GARANT – Todos los vástagos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).

Aplicación:

- **Con chaveta de ajuste para fresas con ranura longitudinal, p. ej. DIN 841.**
- **Con anillo de arrastre para fresas con ranura transversal DIN 1880 y cabezales portafilos DIN 1830.**

Suministro:

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de PA n.º 308820 – 308835, llave especial n.º 309840.

Nota:

La refrigeración interior solo es posible con un tornillo de apriete adecuado n.º 309861.

Descripción técnica

Longitud cono portafresas L ₄	27 mm
Llave especial adecuada n.º 309840	16
Longitud de voladizo medida A	130 mm

Anillo de arrastre de recambio n° 309870	16
Longitud cono portafresas L ₃ con anillo de arrastre	17 mm
Ø de mandril d ₁	16 mm
Ø exterior D	32 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861	16
Ø de sujeción D ₁	16 mm
Adaptador	SK 50 A = 130
Norma	DIN 6358
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono portafresas

Accesorios

Llave especial Para Ø de mandrino 16 mm	309840 16
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308785 50
Tirante, 18CrNiMo7 junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308615 50
Llave especial Para Ø de mandrino 50 mm	309840 50
Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50	308830 50
Tirante especial, sin rosca interior junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308720 50
Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 50	308740 50
	308760 50

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

Tirante junta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50

308610 50

Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 50 mm

309860 50

Tirante Forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50

308640 50

Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308660 50

Tirante Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50

308600 50

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308765 50

Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50

308650 50

Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50

308820 50

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308790 50

Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 16 mm

309860 16

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308795 50

Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50

308620 50

Tirante, 18CrNiMo7 Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50

308605 50

Anillo de arrastre Para Ø de mandrino 16 mm

309870 16