

Garant

Barra de mandrinar con ángulo de inclinación fijo 2,5°, derecha, Longitud de alcance / tamaño de plaquita L: 22/9,3mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	272101 22/9,3
GTIN	4045197430557
Clase de artículo	21W

Descripción

Ejecución:
Con ángulo de inclinación fijo.

Descripción técnica

Tornillo para plaquita	279810 7
Tamaño de placa	9,3 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	8 mm
Longitud total L	87 mm
Refrigeración interior	no
Ø de mango D_s	10 mm
Ángulo de inclinación	2,5 grados
Tipo de boca	derecha
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Tornillo de amarre Tipo 7	279810 7
---------------------------	----------

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil
Torx® TX5

674248 TX5

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para
puntas intercambiables Par máximo 200 cNm

659957 200