

Garant
Cono combinado portafresas Forma ADB, SK 50 A = 200, Ø de mandril d1: 22mm

Datos de pedido

Número de pedido	301010 22
GTIN	4045197285553
Clase de artículo	31A

Descripción
Ejecución:

Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el tope. Con perforación de chip RFID de Balluff.

GARANT – Todos los vástagos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).

Aplicación:

- **Con chaveta de ajuste para fresas con ranura longitudinal, p. ej. DIN 841.**
- **Con anillo de arrastre para fresas con ranura transversal DIN 1880 y cabezales portacuchillas DIN 1830.**

Suministro:

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de PA n.º 308820 – 308835, llave especial n.º 309840.

Nota:

La refrigeración interior solo es posible con un tornillo de apriete adecuado n.º 309861.

Descripción técnica

Llave especial adecuada n.º 309840	22
Anillo de arrastre de recambio n.º 309870	22
Longitud de voladizo medida A	200 mm

Longitud cono portafresas L ₄	31 mm
Ø de mandril d ₁	22 mm
Longitud cono portafresas L ₃ con anillo de arrastre	19 mm
Ø exterior D	40 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	22
Ø de sujeción D ₁	22 mm
Adaptador	SK 50 A = 200
Norma	DIN 6358
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono portafresas

Accesorios

Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50	308820 50
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308765 50
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308785 50
Llave especial Para Ø de mandrino 22 mm	309840 22
Tirante Forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308640 50
Anillo de arrastre Para Ø de mandrino 22 mm	309870 22
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308760 50
	308600 50

Tirante Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50

Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50 308660 50

Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50 308620 50

Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50 308830 50

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50 308795 50

Tirante junta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50 308610 50

Llave especial Para Ø de mandrino 50 mm 309840 50

Tirante, 18CrNiMo7 junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50 308615 50

Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 50 308740 50

Tirante, 18CrNiMo7 Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50 308605 50

Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 50 mm 309860 50

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50 308790 50

Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50 308650 50

Tirante especial, sin rosca interior junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50 308720 50

Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 22 mm 309860 22