

**Garant**

**Barra de mandrinar con ángulo de inclinación fijo 2,5°, derecha, Longitud de alcance / tamaño de plaquita L: 31/9,3mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	272101 31/9,3
GTIN	4045197430564
Clase de artículo	21W

**Descripción**

**Ejecución:**  
**Con ángulo de inclinación fijo.**

**Descripción técnica**

Tamaño de placa	9,3 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	8 mm
Tornillo para plaquita	279810 7
Longitud total L	97 mm
Refrigeración interior	no
Ø de mango D <sub>s</sub>	10 mm
Ángulo de inclinación	2,5 grados
Tipo de boca	derecha
Tipo de producto	Barra de mandrinar

**Accesorios**

Tornillo de amarre Tipo 7	279810 7
---------------------------	----------

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil  
Torx® TX5

674248 TX5

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para  
puntas intercambiables Par máximo 200 cNm

659957 200