

Garant
Cono combinado portafresas Forma ADB, SK 50 A = 100, Ø de mandril d1: 27mm

Datos de pedido

Número de pedido	300950 27
GTIN	4045197285416
Clase de artículo	31A

Descripción
Ejecución:

Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el tope. Con perforación de chip RFID de Balluff.

GARANT – Todos los vástagos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).

Aplicación:

- **Con chaveta de ajuste para fresas con ranura longitudinal, p. ej. DIN 841.**
- **Con anillo de arrastre para fresas con ranura transversal DIN 1880 y cabezales portafilos DIN 1830.**

Suministro:

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de PA n.º 308820 – 308835, llave especial n.º 309840.

Nota:

La refrigeración interior solo es posible con un tornillo de apriete adecuado n.º 309861.

Descripción técnica

Longitud cono portafresas L ₃ con anillo de arrastre	21 mm
Ø de mandril d ₁	27 mm
Llave especial adecuada n.º 309840	27

Anillo de arrastre de recambio n° 309870	27
Longitud de voladizo medida A	100 mm
Longitud cono portafresas L ₄	33 mm
Ø exterior D	48 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861	27
Ø de sujeción D ₁	27 mm
Adaptador	SK 50 A = 100
Norma	DIN 6358
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono portafresas

Accesorios

Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 50	308740 50
Tirante Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50	308600 50
Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308660 50
Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 50 mm	309860 50
Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50	308820 50
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308765 50
	308650 50

Tirantejunta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50

Tirante especial, sin rosca interiorjunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308720 50

Perno de apriete 90°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308790 50

Tirantejunta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50

308610 50

Perno de apriete 90°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308795 50

Perno de apriete 60°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308785 50

Perno de apriete 45°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308760 50

Tirante, 18CrNiMo7junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50

308615 50

Llave especial Para Ø de mandrino 27 mm

309840 27

Llave especial Para Ø de mandrino 50 mm

309840 50

TiranteForma B Adecuado para cono de gran inclinación 50

308640 50

Anillo de arrastre Para Ø de mandrino 27 mm

309870 27

Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 27 mm

309860 27

Tirantejunta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50

308620 50

Tirante, 18CrNiMo7Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50

308605 50

Llave de apriete para pernos de aprieteISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50

308830 50