

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / plaquita L: 32/22mm****Datos de pedido**

Número de pedido	272002 32/22
GTIN	4045197645401
Clase de artículo	21W

Descripción**Suministro:
Con calzo 1,5°.****Descripción técnica**

Calzo 1,5°	272616 1,5
Anchura de función L ₄	32 mm
Tornillo de amarre para plaquita de roscar	279810 3
Tornillo de apriete para calzo	279824 2
Longitud de la cabeza L ₁	36 mm
Tamaño del mango	32 mm
Longitud total L	175 mm
Tamaño de placa	22 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo para calzo Tipo 2	279824 2
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Calzo para soporte de torneado de apriete y barras de mandrinarEL/IR Ángulo de inclinación 1,5 grados	272616 1,5
Tornillo de amarre Tipo 3	279810 3
Destornillador dinamométricocon escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500