

**Garant**
**Juego de plaquitas de roscar tamaño 16, HB7010, Tipo: ER**

**Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 271900 ER     |
| GTIN              | 4045197370969 |
| Clase de artículo | 21J           |

**Descripción**
**Contenido:**

Perfil total, métrico 60°: N.º 270700 tam. 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3

Perfil parcial, métrico 60°: N.º 270740 tam. 0,5-1,5; 1,75-3

Perfil total, BSW 55°: N.º 270800 tam. 14; 11

**Descripción técnica**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Sentido de mecanizado | derecha |
| Material de corte     | MD      |
| Tipo de rosca         | M       |
| Tipo de rosca         | M-LH    |
| Tipo de rosca         | MF      |
| Tipo de rosca         | G       |
| Tipo de rosca         | BSW     |
| Tipo de rosca         | MF-LH   |
| Tipo de rosca         | G-LH    |
| Tipo de rosca         | BSW-LH  |
| Clase                 | HB7010  |

Tipo de producto

Plaquita de corte para  
roscado con macho**Accesorios**

Plaquita de perfil parcial 60° exterior, derecha Altura de paso 0,5-1,5 mm

270740 0,5-1,5

Plaquita de perfil parcial 60° exterior, derecha Altura de paso 1,75-3 mm

270740 1,75-3

Plaquita de perfil total 60° exterior, derecha Altura de paso 3 mm

270700 3

Plaquita de perfil total 60° exterior, derecha Altura de paso 1,25 mm

270700 1,25

Plaquita de perfil total 60° exterior, derecha Altura de paso 1 mm

270700 1

Plaquita de perfil total 60° exterior, derecha Altura de paso 1,5 mm

270700 1,5

Plaquita de perfil total 60° exterior, derecha Altura de paso 2,5 mm

270700 2,5

Plaquita de perfil total 60° exterior, derecha Altura de paso 2 mm

270700 2