

Garant

Barra de mandrinar con ángulo de inclinación fijo 2,5°, derecha, Longitud de alcance / tamaño de plaquita L: 43/9,3mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	272101 43/9,3
GTIN	4045197430571
Clase de artículo	21W

Descripción

Ejecución:
Con ángulo de inclinación fijo.

Descripción técnica

Tamaño de placa	9,3 mm
Tornillo para plaquita	279810 7
Ø perforación previa mínima D _{min.}	8 mm
Longitud total L	109 mm
Refrigeración interior	no
Ø de mango D _s	10 mm
Ángulo de inclinación	2,5 grados
Tipo de boca	derecha
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX5	674248 TX5
--	------------

Tornillo de amarre Tipo 7	279810 7
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm	659957 200