

Garant

Barra de mandrinar con ángulo de inclinación fijo 0,5°, izquierda, Longitud de alcance / tamaño de plaquita L: 32/11 mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	272132 32/11
GTIN	4045197645500
Clase de artículo	21W

Descripción

Ejecución:
Con ángulo de inclinación fijo.

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima D_{\min}	16 mm
Tamaño de placa	11 mm
Desplazamiento central L_3	8,9 mm
Tornillo para plaquita	279810 4
Longitud total L	100 mm
Refrigeración interior	sí
Ø de mango D_5	16 mm
Ángulo de inclinación	0,5 grados
Tipo de boca	izquierda
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Tornillo de amarre Tipo 4	279810 4
---------------------------	----------

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil
Torx® TX8

674248 TX8

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500