

Garant
Cono combinado portafresas Forma ADB, SK 50 A = 100, Ø de mandril d1: 32mm

Datos de pedido

Número de pedido	300950 32
GTIN	4045197285423
Clase de artículo	31A

Descripción
Ejecución:

Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el tope. Con perforación de chip RFID de Balluff.

GARANT – Todos los vástagos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).

Aplicación:

- **Con chaveta de ajuste para fresas con ranura longitudinal, p. ej. DIN 841.**
- **Con anillo de arrastre para fresas con ranura transversal DIN 1880 y cabezales portafilos DIN 1830.**

Suministro:

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de PA n.º 308820 – 308835, llave especial n.º 309840.

Nota:

La refrigeración interior solo es posible con un tornillo de apriete adecuado n.º 309861.

Descripción técnica

Anillo de arrastre de recambio n° 309870	32
Longitud cono portafresas L ₄	38 mm
Longitud de voladizo medida A	100 mm

Ø de mandril d ₁	32 mm
Llave especial adecuada n° 309840	32
Longitud cono portafresas L ₃ con anillo de arrastre	24 mm
Ø exterior D	58 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	32
Ø de sujeción D ₁	32 mm
Adaptador	SK 50 A = 100
Norma	DIN 6358
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono portafresas

Accesorios

Llave especial Para Ø de mandrino 32 mm	309840 32
Tirante, 18CrNiMo7junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308615 50
Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 50 mm	309860 50
Perno de apriete 45°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308765 50
Perno de apriete 45°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308760 50
Tirantejunta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308620 50
Tirantejunta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50	308610 50
	308790 50

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 32 mm 309860 32

Tirante, 18CrNiMo7 Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50 308605 50

Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50 308785 50

Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50 308830 50

Tirante Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50 308600 50

Tirante Forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50 308640 50

Tirante especial, sin rosca interior junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50 308720 50

Anillo de arrastre Para Ø de mandrino 32 mm 309870 32

Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50 308660 50

Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50 308820 50

Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 50 308740 50

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50 308795 50

Llave especial Para Ø de mandrino 50 mm 309840 50

Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50 308650 50